


filtro MS6N-LF-3/8-EUV

Codice prodotto: 531551

FESTO

Filtro da 40 µm, tazza in metallo, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	6
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Grado di filtrazione	40 µm
Scarico condensa	Automatico
Costruzione	Filtro in materiale sinterizzato con separatore centrifugo
Quantità di condensa max.	38 cm ³
Protezione tazza	Integrata (tazza metallica)
Pressione d'esercizio	2 ... 12 bar
Portata nominale normale	3.800 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	820 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori A scelta:
Attacco pneumatico 1	3/8 NPT
Attacco pneumatico 2	3/8 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale filtro	PE
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale tazza	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale disco di separazione	POM