

# filtro MS12N-LF

Codice prodotto: 535026

FESTO

Con filettatura NPT.



Esempio di  
rappresentazione

## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Taglia	12
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Costruzione	Filtro in materiale sinterizzato con separatore centrifugo
Pressione d'esercizio	0,8 ... 20 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori A scelta:
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale tazza	Lega di alluminio per lavorazione plastica