

cilindro compatto



ADN-25-20-I-P-A

Codice prodotto: 536262

★ Core product range

FESTO

a norme ISO 21287, con rilevamento della posizione, con filetto femmina dello stelo.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Corsa | 20 mm |
| Diametro pistone | 25 mm |
| Filettatura stelo | M6 |
| Ammortizzazione | P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Conforme alla norma | ISO 21287 |
| Estremità dello stelo | Filetto femmina |
| Rilevamento posizione | Per sensore di finecorsa |
| Varianti | Stelo su un lato |
| Pressione d'esercizio Mpa | 0,06 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio | 0,6 ... 10 bar |
| Funzionamento | A doppio effetto |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe cleanroom | ISO Classe 6 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Energia d'impatto nelle posizioni finali | 0,3 J |
| Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno | 247 N |
| Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento | 295 N |
| Massa movimentata a corsa 0 mm | 50 g |
| Aumento di massa per 10 mm di corsa | 6 g |
| Peso a corsa 0 mm | 156 g |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva | 23 g |
| Fissaggio | Con foro passante Con filetto femmina Con accessori A scelta: |
| Attacco pneumatico | M5 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale vite flangiata | Acciaio |
| Materiale testata | Legia di alluminio anodizzato |
| Materiale guarnizioni | TPE-U(PUR) |
| Materiale stelo | Acciaio fortemente legato |
| Materiale canna del cilindro | Legia di alluminio per lavorazione plastica, anodizzato liscio |