


# cilindro compatto ADN-25-60-A-P-A

Codice prodotto: 536373

FESTO

a norme ISO 21287, con rilevamento della posizione, con filetto maschio dello stelo.



## Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore  |
|--|---|
| Corsa  | 60 mm   |
| Diametro pistone                                   | 25 mm   |
| Filettatura stelo                                  | M8  |
| Ammortizzazione                                    | P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati                                       |
| Posizione di montaggio                             | Qualsiasi   |
| Conforme alla norma                                | ISO 21287   |
| Estremità dello stelo                              | Filetto maschio   |
| Rilevamento posizione                              | Per sensore di finecorsa  |
| Varianti   | Stelo su un lato  |
| Pressione d'esercizio Mpa                          | 0,06 ... 1 MPa  |
| Pressione d'esercizio                              | 0,6 ... 10 bar  |
| Funzionamento                                      | A doppio effetto  |
| Fluido d'esercizio                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC           | 2 - stress da corrosione moderato   |
| Conformità PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Classe cleanroom                                   | ISO Classe 6  |
| Temperatura ambiente                               | -20 ... 80 °C   |
| Energia d'impatto nelle posizioni finali           | 0,3 J   |
| Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno   | 247 N   |
| Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento | 295 N   |
| Massa movimentata a corsa 0 mm                     | 50 g  |
| Aumento di massa per 10 mm di corsa                | 6 g   |
| Peso a corsa 0 mm                                  | 156 g   |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva            | 23 g  |
| Fissaggio  | Con foro passante<br>Con filetto femmina<br>Con accessori<br>A scelta:                |
| Attacco pneumatico                                 | M5  |
| Avvertenza sul materiale                           | Conforme a RoHS   |
| Materiale vite flangiata                           | Acciaio   |
| Materiale testata                                  | Legia di alluminio anodizzato   |
| Materiale guarnizioni                              | TPE-U(PUR)  |
| Materiale stelo                                    | Acciaio fortemente legato   |
| Materiale canna del cilindro                       | Legia di alluminio per lavorazione plastica, anodizzato liscio                        |