

vacuometro FVAM-40-V1/0-G1/8-EN

Codice prodotto: 537812

FESTO

Con display in bar.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni nominali manometro	40
Posizione di collegamento	Lato posteriore, centrale
Basato sulla norma	DIN EN 837-1
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Rivestimento
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Manometro a molla tubolare
Intervallo di visualizzazione [bar]	-1 ... 0 bar
Intervallo di visualizzazione	-30 ... 0 inHg
Scala	Doppia scala bar (esterno) Pollici hg (interno) / psi (interno)
Pressione d'esercizio	-1 ... 0 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Fattore carico permanente	0,75
Fattore carico variabile	0,66
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	81 g
Classe di precisione di misurazione	2,5
Fissaggio	Montaggio a pannello
Attacco pneumatico	G1/8
Materiale perno filettato	Ottone
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	ABS
Materiale finestrino	PMMA