

# flangia oscillante CRSNCS-80

Codice prodotto: 2895924

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	80
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Varianti	Elevata protezione contro la corrosione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	1.173 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale supporto oscillante	PTFE Acciaio inox
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato