

sottobase angolare VABF-S4-2-A2G2-N18

Codice prodotto: 539720

FESTO

Per unità di valvole VTSA e VTSA-F, attacchi di lavoro 2 e 4 orientati di 90°.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	18 mm
Basato sulla norma	ISO 15407-2
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	155 g
Fissaggio	Con foro passante
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso