


Pick&Place DHSP-HMP25-HMP20

Codice prodotto: 542978

FESTO

composto da assi di manipolazione lineari, per applicazioni richiedenti precisione e rigidità con corse lunghe. Interfacce definite per il programma di attuatori rotativi e pinze Festo. Ordinare come kit di montaggio o completamente montata e installata.

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Pick&Place 3.0
Carico utile	0 ... 6 kg
Attuatore asse Z	HMP-20
Tipo di azionamento asse Z	ad azionamento pneumatico
Posizione intermedia asse Z	1 x
Corsa asse Z	0 ... 400 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Z	± 0,01 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Z	± 0,01 mm
Attuatore asse Y	HMP-25
Tipo di azionamento asse Y	ad azionamento pneumatico
Posizione intermedia asse Y	1 x
Corsa asse Y	0 ... 400 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Y	± 0,02 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Y	± 0,02 mm