


Portale lineare DHSL-2DGPL40S-HMP25

Codice prodotto: 543010

FESTO

composto da attuatore lineare senza stelo con asse guida e asse di manipolazione modulare, elevata dinamica con Soft Stop, preciso e robusto. Interfacce definite per il programma di attuatori rotativi e pinze Festo. Ordinare come kit di montaggio o completamente montata e installata.

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 4.0
Carico utile	0 ... 10 kg
Attuatore asse Z	HMP-25
Tipo di azionamento asse Z	ad azionamento pneumatico
Posizione intermedia asse Z	1 x
Corsa asse Z	0 ... 400 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Z	± 0,02 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Z	± 0,02 mm
Attuatore asse Y	2x DGPL-40-SPC11
Tipo di azionamento asse Y	servo-pneumatico
Posizione intermedia asse Y	2 x
Corsa asse Y	0 ... 1.600 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Y	± 0,02 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Y	± 1 mm