


raccordo rapido a L LCK-3/8-PK-6

Codice prodotto: 4473

FESTO

Orientabile, con due anelli di tenuta.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4,9 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	Forma a L
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 145 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio nominale	12,5 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G3/8
Attacco pneumatico 2	per tubo con diametro esterno 8 mm Per nipplo spinato, diametro interno 6 mm con dado
Materiale ghiera	Lega di alluminio anodizzato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale anello di tenuta	PA rinforzato TPE-U(PU)
Materiale vite cava	Lega di alluminio anodizzato
Materiale attacco orientabile	Pressofusione di zinco