

tubo in plastica PUN-V0-8X1,25-BR

Codice prodotto: 525463

FESTO

Ignifugo



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	8 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	37 mm
Diametro interno	5,7 mm
Raggio min. di curvatura	18 mm
Caratteristiche tubo	Suitable for energy chains
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 0,7 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 7 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 101,5 psi
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Indicazione sulla pressione d'esercizio	Acqua: max 0,6 MPa a max 50 °C
Omologazione	TÜV
Certificato ente preposto	B 013277 0506 00
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Prova antincendio materiale	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Nota sulla temperatura ambiente	For unpressurised use up to 90 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,031 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto filetto maschio 8 mm Per nipplo spinato, diametro interno 6 mm con dado Per nipplo spinato, diametro interno 6 mm
Colore	Marrone
Indicazione sul colore	Colore diverso rispetto allo standard, a causa della protezione ignifuga
Durezza Shore	D 54 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	TPE-U(PU)