



# Sensore di finecorsa SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE

Codice prodotto: 525915

FESTO

elettrico, senza contatto, PNP, per attuatori con scanalatura per sensori 10, montaggio dall'alto, con cavo.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Forma costruttiva	per scanalatura rotonda
Omologazione	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Uscita di commutazione	PNP
Funzione elemento di commutazione	Normalmente aperto
Riproducibilità del valore di commutazione	+/- 0,1 mm
Tempo di inserimento	≤ 0,33 ms
Tempo di disinserzione	0,3 ms
Max. potere di rottura CC	6 W
Caduta di tensione	2 V
Corrente residua	0,06 mA
Resistenza ai cortocircuiti	sì
Intervallo tensione di esercizio CC	5 ... 30 V
Protezione contro l'inversione di polarità	per tutti le connessioni elettriche
Connessione elettrica	Cavo a 3 fili
Attacco in direzione di uscita	longitudinale
Lunghezza cavo	2,5 m
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PUR
Tipo fissaggio	applicabile agganciato in scanalatura rotonda
Coppia di serraggio	0,2 Nm
Peso	15 g
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	PA
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65 IP67