


Motore passo-passo MTR-ST-87-48S-AB

Codice prodotto: 530066

FESTO

senza riduttore, con freno.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tensione di esercizio CC freno	24 V
Classe di isolamento	B
Potenza assorbita freno	9 W
Tensione nominale CC	48 V
Corrente nominale motore	4,7 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	45 - 80 %
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento d'inerzia di massa complessivo presa di potenza	4,05 kgcm ²
Coppia di bloccaggio freno	1,4 Nm
Coppia di bloccaggio motore	6,47 Nm
Momento di inerzia di massa freno	0,1 kgcm ²
Momento di inerzia di massa rotore	4 kgcm ²
Carico assiale ammissibile sull'albero	50 N
Carico radiale ammissibile sull'albero	130 N
Peso	5.000 g
Tecnica di connessione elettrica	Connettore