


# riduttore EMGA-60-P-G3-SAS-70

Codice prodotto: 552190

FESTO

Adatto per servomotori.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	60 mm
Dimensioni flangia motore	70 mm
Gioco torsionale	0,17 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	3:1
Numero di giri max. ingresso	13.000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	22 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	0,135 kgcm <sup>2</sup>
Coppia max. di serraggio	35,2 Nm
Grado di efficienza max.	98 %
Resistenza alla torsione	2,3 Nm/arcmin
Peso	900 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	60G
Interfaccia riduttore, motore	70A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS