


riduttore EMGA-120-P-G3-SAS-100

Codice prodotto: 552196

★ Core product range

Adatto per servomotori.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	120 mm
Dimensioni flangia motore	100 mm
Gioco torsionale	0,12 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	3:1
Numero di giri max. ingresso	6.500 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	115 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	2,63 kgcm ²
Coppia max. di serraggio	184 Nm
Grado di efficienza max.	98 %
Resistenza alla torsione	12 Nm/arcmin
Peso	6.000 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	120G
Interfaccia riduttore, motore	100A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS