

# micro-filtro MS9-LFM-1-AUM

Codice prodotto: 553000

FESTO

Filtro da 0,01 µm, tazza in metallo, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Serie	MS
Taglia	9
Costruzione	Filtro in fibra
Grado di filtrazione	0,01 µm
Scarico condensa	Manuale, rotativo
Pressione d'esercizio	0 ... 20 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Portata normale max. per classe di purezza dell'aria	6.500 l/min
Portata normale min. per classe di purezza dell'aria	325 l/min
Grado di filtrazione	99,9999 %
Quantità di condensa max.	225 ml
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Contenuto residuo d'olio	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori A scelta:
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Attacco pneumatico 1	G1
Attacco pneumatico 2	G1
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale copertura	PA
Materiale filtro	Fibra borosilicato
Materiale tazza	Legia di alluminio per lavorazione plastica
Materiale finestrella	PA
Materiale guarnizioni	NBR
Peso	2.000 g