

# filtro fine LFMB-D-MIDI-DA

Codice prodotto: 532812

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Senza piastre filettate, con perni filettati FRB. Cartuccia filtro 1 µm, con protezione in metallo, scarico condensa manuale con indicatore di pressione differenziale.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Serie	D
Taglia	Midi
Costruzione	Filtro in fibra
Grado di filtrazione	1 µm
Scarico condensa	Manuale, rotativo
Pressione d'esercizio	1 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Gas inerti
Grado di filtrazione	99,99 %
Quantità di condensa max.	43 cm <sup>3</sup>
Protezione tazza	Protezione metallica
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	1,5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Contenuto residuo d'olio	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Indicatore di pressione differenziale	Indicatore ottico
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori A scelta:
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Attacco pneumatico 1	Sottobase
Attacco pneumatico 2	Sottobase
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale filtro	Fibra borosilicato
Materiale tazza	PC
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Peso	595 g