

kit soffietto DADB-S1-20-S101-150

Codice prodotto: 553411

FESTO

Per cilindri a norma ISO 6432.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Diametro esterno | 29 mm |
| Taglia | 20 |
| Corsa | 101 ... 150 mm |
| Prolungamento dello stelo | 47 mm |
| Forma | Rotonda |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Costruzione | Kit soffietti Con scarico convogliato |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classificazione RSBP a CD-0033 | F5a |
| Resistenza ai fluidi | Polveri Trucioli Oli Grassi Benzine |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Peso | 45 g |
| Fissaggio | Con perno filettato Con filetto femmina |
| Attacco pneumatico | M5 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale adattatori | PA rinforzato |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale soffietto | NBR |
| Materiale perni filettati | Acciaio inossidabile fortemente legato |