


Sottobase-SET MS12-AQW

Codice prodotto: 537142

FESTO

della serie MS, con filettatura NPT



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Taglia | 12 |
| Serie | MS |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Fluido d'esercizio | Classe di qualità dell'aria 5:7:- a norma DIN ISO 8573-1 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Peso | 1.300 g |
| Attacco pneumatico 1 | 2 NPT |
| Attacco pneumatico 2 | 2 NPT |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale piastra filettata | Alluminio pressofuso |
| Materiale guarnizioni | NBR |