


# lubrificatore MS12-LOE-G-U

Codice prodotto: 537156

FESTO

Tazza in metallo, direzione del flusso da sinistra a destra.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	12
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Costruzione	Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio
Quantità max. di rabbocco olio	1.500 cm <sup>3</sup>
Protezione tazza	Integrata (tazza metallica)
Pressione d'esercizio	1 ... 16 bar
Portata min. per funzione lubrificatore	400 l/min
Portata nominale normale	20.000 ... 22.000 l/min
Fluido d'esercizio	Classe di qualità dell'aria 5:7:- a norma DIN ISO 8573-1
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Viscosità olio	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	6.500 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con squadretta di fissaggio A scelta:
Attacco pneumatico 1	Interna
Attacco pneumatico 2	Interna
Materiale copertura	PA
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale tazza	Leghe di alluminio per lavorazione plastica