



# valvola ad astina

## VMEM-SC-M52-M-G14

Codice prodotto: 556906  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2, monostabile
Tipo di azionamento	Meccanico
Larghezza	25 mm
Portata nominale normale	1.000 l/min
Pressione d'esercizio	2,5 ... 10 bar
Costruzione	Valvola a spola
Riposizionamento	Molla meccanica
Diametro nominale	6 mm
Indicazioni per l'impiego	Non utilizzare come arresto meccanico
Tipo di comando	Prepilotato
Alimentazione pressione di pilotaggio	Interna
Frequenza di commutazione max.	3 Hz
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Forza di azionamento	15,5 N
Forza max. sull'attuatore	80 N
Peso	300 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Attacco pneumatico 3	G1/4
Attacco pneumatico 4	G1/4
Attacco pneumatico 5	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata