


flangia oscillante SNCL-20

Codice prodotto: 537792

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	20
Basato sulla norma	ISO 21287
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	38 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Leghe di alluminio per lavorazione plastica
Materiale supporto	Plastica
Materiale viti	Acciaio zincato