


cilindro compatto

ADN-5/8"-1 1/2"-I-P-A

Codice prodotto: 557044

FESTO

Per rilevamento posizioni, stelo con filetto femmina.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1,5 "
Diametro pistone	5/8"
Filettatura stelo	8-36 UNF-2B
Basato sulla norma	ISO 21287
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A doppio effetto
Estremità dello stelo	Filetto femmina
Costruzione	Pistone Stelo Canna profilata
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	Stelo su un lato
Pressione d'esercizio Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar 14,5 ... 145 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Energia d'impatto nelle posizioni finali	0,111 ft-lbf
Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno	20,233 lbf
Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento	27,202 lbf
Massa movimentata a corsa 0 mm	0,531 oz
Aumento di massa per 10 mm di corsa	0,496 oz
Peso a corsa 0 mm	2,797 oz
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	0,283 oz
Fissaggio	Con foro passante Con filetto femmina Con accessori A scelta:
Attacco pneumatico	10-32 UNF-2B
Materiale vite flangiata	Acciaio
Materiale testata	Legia di alluminio anodizzato
Materiale guarnizioni a tenuta dinamica	TPE-U(PU)
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato
Materiale canna del cilindro	Legia di alluminio per lavorazione plastica, anodizzato liscio