



cavo di programmazione KDI-MC-M8-SUB-9-2,5

Codice prodotto: 537926
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per MTR-DCI...](#)

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2020. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protocollo	RS232
Definizione cavo	Con accessori
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Rotonda
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	M8x1 con codifica A, a norma EN 61076-2-104
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	4
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	3
Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio	Bloccaggio a vite
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato di comando
Collegamento elettrico 2, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 2, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Sub-D
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	9
Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati	8
Collegamento elettrico 2, tipo di fissaggio	2 viti 4-40 UNC-2A
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 24 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	4 A
Resistenza alle scariche elettriche	1,5 kV
Lunghezza cavo	2,5 m
Caratteristica cavo	Standard
Condizioni di prova cavo	Condizioni di prova disponibili su richiesta
Diametro cavo	5 mm
Composizione cavo	3x0,25 schermato
Sezione nominale conduttore	0,25 mm ²
Grado di protezione	IP54
Nota sul tipo di protezione	IP40 per connettore femmina Sub-D In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	0 ... 50 °C
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	2
Materiale rivestimento del cavo	TPE-U(PUR)
Colore rivestimento del cavo	Nero
Materiale guaina isolante	PVC