

elettrovalvola

JMDH-5/2-D-2-M12D-C

Codice prodotto: 540818

FESTO

Con connettore M12.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Funzione valvola | 5/2, bistabile |
| Tipo di azionamento | Elettrico |
| Larghezza | 54 mm |
| Portata nominale normale | 2.300 l/min |
| Pressione d'esercizio | 2 ... 10 bar |
| Costruzione | Valvola a spola |
| Grado di protezione | IP65 |
| Diametro nominale | 11,5 mm |
| Dimensione modulare | 56 mm |
| Funzione di scarico | Strozzabile |
| Principio di tenuta | Non metallica |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Conforme alla norma | ISO 5599-1 |
| Azionatore manuale | Monostabile |
| Codice ISO | 255 |
| Tipo di comando | Prepilotato |
| Alimentazione pressione di pilotaggio | Interna |
| Direzione di flusso | Non reversibile |
| Sovrapposizione | Sovrapposizione positiva |
| Tempo di commutazione, inversione | 20 ms |
| Durata dell'inserimento | 100 % |
| Impulso positivo di prova max., con logico 0 | 3.800 µs |
| Impulso negativo di prova max., con logico 1 | 4.900 µs |
| Valori caratteristici bobina | 24 V cc: 2,7 W |
| Oscillazioni di tensione ammissibili | +/- 10 % |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Resistenza alle vibrazioni | Test di trasporto con livello di gravità 1 secondo FN 942017-4 ed EN 60068-2-6 |
| Resistenza agli urti | Prova agli urti con grado di severità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27 |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del fluido | -10 ... 50 °C |
| Livello di rumorosità | 85 dB(A) |
| Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C |
| Peso | 940 g |
| Connessione elettrica | M12x1 |
| Fissaggio | Su sottobase Con foro passante e vite |
| Attacco scarico servopilotaggio 82 | M5 |
| Attacco scarico servopilotaggio 84 | M5 |
| Attacco pneumatico 1 | Sottobase misura 4 a norma ISO 5599-1 |
| Attacco pneumatico 2 | Sottobase misura 2 a norma ISO 5599-1 |

| Caratteristica | Valore |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Attacco pneumatico 3 | Sottobase misura 2 a norma ISO 5599-1 |
| Attacco pneumatico 4 | Sottobase misura 2 a norma ISO 5599-1 |
| Attacco pneumatico 5 | Sottobase misura 2 a norma ISO 5599-1 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale guarnizioni | HNBR NBR |
| Materiale del corpo | Alluminio pressofuso |