


Portale lineare DHSL-2DGE25RF-HMPL20

Codice prodotto: 542993

FESTO

composto da asse elettrico lineare con trasmissione a cinghia dentata, con guida a rulli, asse guida e asse di manipolazione leggero, posizionamento altamente dinamico e flessibilità modulare. Interfacce definite per il programma di attuatori rotativi e pinze Festo. Ordinare come kit di montaggio o completamente montata e installata.

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 2.0
Carico utile	0 ... 4 kg
Attuatore asse Z	HMPL-20
Tipo di azionamento asse Z	ad azionamento pneumatico
Posizione intermedia asse Z	1 x
Corsa asse Z	0 ... 200 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Z	± 0,02 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Z	± 0,02 mm
Attuatore asse Y	2x DGE-25-ZR-RF
Tipo di azionamento asse Y	elettrico Cinghia dentata con guida a rulli
Posizione intermedia asse Y	qualsiasi
Corsa asse Y	0 ... 2.000 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Y	± 0,1 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Y	± 0,1 mm