

# Portale lineare DHSL-2DGC25-DGEA18

Codice prodotto: 542994

FESTO

composto da attuatore lineare senza stelo con asse guida e asse a sbalzo elettrico, posizionamento elettrico dinamico e preciso. Interfacce definite per il programma di attuatori rotativi e pinze Festo. Ordinare come kit di montaggio o completamente montata e installata.

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 2.0
Carico utile	0 ... 4 kg
Attuatore asse Z	DGEA-18
Tipo di azionamento asse Z	elettrico Cinghia dentata DGEA
Posizione intermedia asse Z	qualsiasi
Corsa asse Z	0 ... 400 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Z	± 0,05 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Z	± 0,05 mm
Attuatore asse Y	2x DGC-25
Tipo di azionamento asse Y	ad azionamento pneumatico
Corsa asse Y	0 ... 3.000 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Y	± 0,02 mm