

# linea di connessione VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5

Codice prodotto: 560417

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso	1.190 g
Connessione elettrica	Cavo con connettore
Lunghezza cavo	5 m
Caratteristica cavo	Standard
Raggio min. di curvatura del cavo	122 mm
Diametro cavo	10,2 mm
Composizione cavo	25x0,34
Grado di protezione	IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 80 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale rivestimento del cavo	PVC