


Portale lineare DHSL-2DGE40RF-DGEA25

Codice prodotto: 543018

FESTO

composto da asse elettrico lineare con trasmissione a cinghia dentata, guida a rulli, asse guida e asse a sbalzo elettrico, posizionamento altamente dinamico. Interfacce definite per il programma di attuatori rotativi e pinze Festo. Ordinare come kit di montaggio o completamente montata e installata.

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Gruppo | Portale lineare 4.0 |
| Carico utile | 0 ... 10 kg |
| Attuatore asse Z | DGEA-25 |
| Tipo di azionamento asse Z | elettrico Cinghia dentata DGEA |
| Posizione intermedia asse Z | qualsiasi |
| Corsa asse Z | 0 ... 600 mm |
| Ripetibilità in posizione terminale asse Z | ± 0,05 mm |
| Ripetibilità in posizione intermedia asse Z | ± 0,05 mm |
| Attuatore asse Y | 2x DGE-40-ZR-RF |
| Tipo di azionamento asse Y | elettrico Cinghia dentata con guida a rulli |
| Posizione intermedia asse Y | qualsiasi |
| Corsa asse Y | 0 ... 2.000 mm |
| Ripetibilità in posizione terminale asse Y | ± 0,1 mm |
| Ripetibilità in posizione intermedia asse Y | ± 0,1 mm |