


# arresto meccanico KYC-50

Codice prodotto: 545242

FESTO

Per attuatore lineare DGC-G.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	50
Regolazione di precisione	15 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso	2.270 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale vite di arresto	Acciaio zincato
Materiale squadretta di arresto	Alluminio anodizzata
Materiale del corpo	Alluminio anodizzata
Materiale calotta	POM
Materiale morsetti	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale dado	Acciaio zincato