



connettore con cavo NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2

Codice prodotto: 566664

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Definizione cavo	senza supporto targhette
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	17 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Dritto
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Configurazione degli attacchi S
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	2
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	2
Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio	Chiusura a scatto
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato di comando
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	2 fili singoli
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	2
Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati	2
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 60 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	3 A
Lunghezza cavo	2,5 m
Caratteristica cavo	Standard
Diametro cavo	1,3 mm
Composizione cavo	2x0,14
Sezione nominale conduttore	0,14 mm ²
Terminali dei conduttori	troncato
Grado di protezione	IP40
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	POM
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale contatti a innesto	Lega di rame Stagnato
Materiale guaina isolante	PVC