


# sottobase di collegamento elettrico CAPC-F1-E-M12

Codice prodotto: 570042

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni P x L x A	50 mm x 148 mm x 28 mm
Interfaccia Fieldbus	2 x connettore M12, 5 poli
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Alimentazione di corrente max.	4 A
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Omologazione	c UL us - Listed (OL)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	85 g
Lunghezza cavo	20 m
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA