

# sottobase di collegamento elettrico

## VAVE-L1-1VK8-LP

Codice prodotto: 573943

FESTO



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Caratteristica cavo	Per applicazioni statiche
Protezione contro l'inversione di polarità	Bipolare
Funzioni supplementari	Spegnimento dell'arco
Indicatore di stato del segnale	LED
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V 12 V
Resistenza alle scariche elettriche	0,8 kV
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Coppia di serraggio max.	0,27 Nm
Raggio min. di curvatura del cavo	34 mm
Peso	47 g
Connessione elettrica	2 poli / 2 fili Connettore femmina angolare / Cavo Forma quadrata / estremità aperta
Composizione cavo	2x0,25
Diametro cavo	3,4 mm
Tolleranza diametro del cavo	± 0,1 mm
Lunghezza cavo	2,5 m
Terminali dei conduttori	Bussola terminale
Connessione conduttore di protezione	Non disponibile
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite autofilettante
Colore corpo contenitore	Nero
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	PA
Materiale guarnizioni	EPDM
Materiale del corpo	PA
Materiale rivestimento del cavo	TPV
Materiale viti	Acciaio temprato