

seniore di finecorsa SIEF-M8B-NS-S-L

Codice prodotto: 553539

FESTO

Con connettore, montaggio schermato



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Forma	Rotonda
Conforme alla norma	EN 60947-5-2
Omologazione	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Distanza di commutazione nominale	1,5 mm
Temperatura ambiente	-30 ... 85 °C
Precisione di ripetizione	0,08 mm
Uscita di commutazione	NPN
Funzione elemento di commutazione	Contatto Normalmente Aperto
Frequenza di commutazione max., CC	2.000 Hz
Corrente di uscita max.	150 mA
Resistenza ai cortocircuiti	Ciclica
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 30 V
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Connessione elettrica	3 poli M8x1 Connettore maschio
Materiale corpo connettore	Ottone cromato
Taglia	M8
Montaggio	A scomparsa
Peso	12 g
Materiale del corpo	PA Acciaio inossidabile fortemente legato
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Grado di protezione	IP68
Insensibilità ai campi magnetici	Campo magnetico CC e ca
Resistenza alle scariche elettriche	0,8 kV
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di imbrattamento	3