


Portale lineare DHSL-1-DGC18-EGSA50

Codice prodotto: 574501

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. [Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.](#)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 1
Carico utile	0 ... 1 kg
Attuatore, asse Z	EGSA-50
Tipo di attuatore, asse Z	Elettrico Con vite senza fine
Posizione intermedia asse Z	Qualsiasi
Corsa asse Z	0 ... 100 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z	± 0,01 mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Z	± 0,01 mm
Attuatore, asse Y	DGC-18
Tipo di attuatore, asse Y	Pneumatico
Posizione intermedia asse Y	1 x
Corsa asse Y	0 ... 3.000 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y	± 0,02 mm