

ammortizzatore DYSC-16-18-Y1F

Codice prodotto: 553593

FESTO

Autoregolante



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	16
Corsa	18 mm
Ammortizzazione	Autoregolante
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Velocità di impatto max.	3 m/s
Tempo di riposizionamento breve	0,3 s
Tempo di riposizionamento lungo	1 s
Funzionamento	A semplice effetto In spinta
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	18 mm
Max. forza d'arresto	2.000 N
Consumo max. di energia per corsa	25 J
Consumo max. di energia per ora	50.000 J
Energia residua max.	0,16 J
Forza di riposizionamento	6 N
Peso	210 g
Fissaggio	Con controdado
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Acciaio zincato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato