

# unità oscillante-lineare DSL-32- -270-P-A-S2-KF-B

Codice prodotto: 556720

FESTO

Per rilevamento posizioni. Il movimento rotativo e quello lineare sono controllabili indipendentemente l'uno dall'altro. Il movimento rotativo è regolabile senza soluzione di continuità da 0° a 270°.



Esempio di rappresentazione

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di regolazione angolo di oscillazione	0 ... 270 deg
Corsa	10 ... 100 mm
Diametro pistone	32 mm
Angolo di oscillazione	0 ... 272 deg
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Regolazione di precisione	-6 deg
Funzionamento	A doppio effetto
Costruzione	Palmola oscillante
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	Stelo passante
Protezione antirotativa/guida	A ricircolo di sfere
Pressione d'esercizio	2,5 ... 8 bar
Velocità di impatto max.	500 mm/s
Max. frequenza di oscillazione a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
Gioco dell'angolo di oscillazione	0,05 deg
Precisione di ripetizione	1 deg
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento di carico dinamico	1 Nm
Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno	294 N
Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento	403,5 N
Coppia teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 Nm
Momento di inerzia di massa ammissibile	0,0021 kgm <sup>2</sup>
Peso	3.120 g
Peso a corsa 0 mm	3.120 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	109 g
Fissaggio	Agganciato nella scanalatura a T Con filetto maschio A scelta:
Attacco pneumatico	G1/8
Materiale testata	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale guarnizioni	TPE-U(PU)
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica Anodizzato liscio
Materiale stelo	Acciaio temprato