


cilindro compatto ADNGF-2 1/2"-3"-P-A

Codice prodotto: 557269

FESTO

conforme a ISO 21287, con guida a strisciamento, stelo antirotativo mediante l'asta di guida e la piastra a giogo.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Corsa | 3 " |
| Diametro pistone | 2 1/2" |
| Basato sulla norma | ISO 21287 |
| Ammortizzazione | P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Costruzione | Pistone Stelo Canna profilata |
| Rilevamento posizione | Per sensore di finecorsa |
| Protezione antirotativa/guida | Stelo di guida con giogo |
| Pressione d'esercizio Mpa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio | 1 ... 10 bar |
| Funzionamento | A doppio effetto |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -4 ... 176 °F |
| Energia d'impatto nelle posizioni finali | 0,959 ft-lbf |
| Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno | 393,416 lbf |
| Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento | 420,393 lbf |
| Massa movimentata a corsa 0 mm | 13,204 oz |
| Aumento di massa per 10 mm di corsa | 2,549 oz |
| Peso a corsa 0 mm | 32,391 oz |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva | 1,027 oz |
| Fissaggio | Con foro passante Con filetto femmina Con accessori A scelta: |
| Attacco pneumatico | 1/8 NPT |
| Materiale vite flangiata | Acciaio |
| Materiale testata | Lega di alluminio anodizzato |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale guarnizioni a tenuta dinamica | TPE-U(PU) |
| Materiale piastra terminale | Lega di alluminio anodizzato |
| Materiale stelo | Acciaio fortemente legato |
| Materiale canna del cilindro | Lega di alluminio per lavorazione plastica, anodizzato liscio |