

unità di manutenzione FRC-3/4-D-7-MAXI-A-MPA


Codice prodotto: 8002350

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Pressione in uscita max. 7 bar, con manometro, capacità filtrante 40 µ.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Taglia | Maxi |
| Serie | D |
| Dispositivo antimanomissione | Manopola con arresto |
| Posizione di montaggio | Verticale +/- 5° |
| Scarico condensa | Automatico |
| Costruzione | Filtro-riduttore con manometro Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio |
| Quantità di condensa max. | 80 cm ³ |
| Grado di filtrazione | 40 µm |
| Protezione tazza | Protezione metallica |
| Indicazione della pressione | Con manometro |
| Pressione d'esercizio | 2 ... 12 bar |
| Intervallo di regolazione della pressione | 0,5 ... 7 bar |
| Isteresi di pressione max. | 0,4 bar |
| Portata nominale normale | 8.500 l/min |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe di purezza aria in uscita | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gas inerti |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 2.390 g |
| Fissaggio | Montaggio in linea Con accessori |
| Attacco pneumatico 1 | G3/4 |
| Attacco pneumatico 2 | G3/4 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | Pressofusione di zinco |
| Materiale tazza | PC |