


# sottobase VMPAL-AP-14-T135

Codice prodotto: 560979

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore  |
|--|---|
| Larghezza  | 14,9 mm   |
| Lunghezza  | 107,3 mm  |
| Dimensione modulare                                | 14,9 mm   |
| Dimensione valvola                                 | 14 mm   |
| Separazione zone di pressione                      | Canali 1, 3 e 5   |
| Numero max. posti valvola                          | 1   |
| Direzione di flusso                                | Reversibile   |
| Struttura unità di valvole                         | Taglie delle valvole intercambiabili  |
| Pressione d'esercizio Mpa                          | -0,09 ... 1 MPa   |
| Pressione d'esercizio                              | -0,9 ... 10 bar   |
| Pressione di pilotaggio MPa                        | 0,3 ... 0,8 MPa   |
| Pressione di pilotaggio                            | 3 ... 8 bar   |
| Fluido d'esercizio                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC           | 3 - stress da corrosione elevato  |
| Conformità PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente                               | -5 ... 50 °C  |
| Peso   | 33,6 g  |
| Attacco pneumatico 2                               | per cartuccia da 14 mm  |
| Attacco pneumatico 4                               | per cartuccia da 14 mm  |
| Avvertenza sul materiale                           | Conforme a RoHS   |
| Materiale piastra filettata                        | PA rinforzato   |