


connettore femmina NPHS-D6-M-G14

Codice prodotto: 8059275

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	8,2 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 20 bar
Portata nominale normale	1.833 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Coppia di serraggio nominale	7 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Peso	173 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS