


asse a cinghia dentata ELGC-TB-KF-80-2000

Codice prodotto: 8062795

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro efficace pignone attuatore	33,42 mm
Corsa di lavoro	2.000 mm
Taglia	80
Extra-corsa	0 mm
Dilatazione cinghia dentata	0,2 %
Divisione cinghia dentata	3 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Asse lineare elettromeccanico Con cinghia dentata
Tipo motore	Motore passo-passo Servomotore
Principio di misurazione trasduttore di posizione	Incrementale
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa Per sensori induttivi
Accelerazione max.	15 m/s ²
Velocità max.	1,5 m/s
Precisione di ripetizione	±0,1 mm
Durata dell'inserimento	100 %
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Classificazione RSBP a CD-0033	F1a
Classe cleanroom	ISO Classe 7
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Energia d'impatto nelle posizioni finali	0,75 mJ
Nota per l'energia di impatto nelle posizioni finali	Alla velocità massima di homing di 0,01 m/s
Momento di superficie di secondo grado Iy	1.370E+03 mm ⁴
Momento di superficie di secondo grado Iz	1.660E+03 mm ⁴
Max. coppia motrice	4,178 Nm
Forza Fy max.	900 N
Forza Fz max.	2.700 N
Fy per il calcolo della guida per una durata utile di 5000 km o 5 milioni di cicli	5.543 N
Fz per il calcolo della guida per una durata utile di 5000 km o 5 milioni di cicli	5.543 N
Fy con durata di vita teorica di 100 km (considerazione puramente indicativa)	20.400 N
Fz con durata di vita teorica di 100 km (considerazione puramente indicativa)	20.400 N
Resistenza spostamento max. funzionamento a vuoto	24,7 N
Momento Mx max.	59,8 Nm
Momento My max.	56,2 Nm
Momento Mz max.	56,2 Nm
Mx per il calcolo della guida per una durata utile di 5000 km o 5 milioni di cicli	59,8 Nm

Caratteristica	Valore
My per il calcolo della guida per una durata utile di 5000 km o 5 milioni di cicli	56,2 Nm
Mz per il calcolo della guida per una durata utile di 5000 km o 5 milioni di cicli	56,2 Nm
Mx con durata di vita teorica di 100 km (considerazione puramente indicativa)	220 Nm
My con durata di vita teorica di 100 km (considerazione puramente indicativa)	207 Nm
Mz con durata di vita teorica di 100 km (considerazione puramente indicativa)	207 Nm
Distanza tra piano del carrello e il baricentro della guida	72,5 mm
Forza di spinta Fx max.	250 N
Coppia di azionamento a vuoto	0,413 Nm
Momento di inerzia torsionale It	90,5E+03 mm ⁴
Momento di inerzia di massa JH per metro di corsa	0,1927 kgcm ²
Momento di inerzia di massa JL per kg di carico utile	2,793 kgcm ²
Momento d'inerzia di massa JO	2,912 kgcm ²
Costante di avanzamento	105 mm/U
Intervallo di manutenzione	Lubrificazione permanente
Massa movimentata	901 g
Massa movimentata a corsa 0 mm	901 g
Peso slitta	272 g
Peso	18.068 g
Peso a corsa 0 mm	3.500 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	73 g
Flessione dinamica (carico in movimento)	0,05% della lunghezza dell'asse, massimo 0,5 mm
Flessione statica (carico fermo)	0,1% della lunghezza dell'asse
Codice interfaccia, attuatore	T46
Materiale testata posteriore	Alluminio pressofuso verniciato
Materiale profilo	Lega di alluminio anodizzato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale nastro di copertura	Nastro in acciaio inossidabile
Materiale testata di azionamento	Alluminio pressofuso verniciato
Materiale guida slitta	Acciaio temprato
Materiale profilo guida	Acciaio temprato
Materiale pulegge	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale slitta	Alluminio pressofuso
Materiale cinghia dentata	Policloroprene con fibra di vetro