


tubo in plastica PAN-MF-10X1,25-SW

Codice prodotto: 570360

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	10 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	65 mm
Diametro interno	7,5 mm
Raggio min. di curvatura	45 mm
Conforme alla norma	DIN 73378-PA12-PHL
Caratteristiche tubo	Suitable for energy chains
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 ... 1,9 MPa -0,95 ... 19 bar -13,775 ... 275,5 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] Olio minerale
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,035 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto, filetto maschio 10 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	D 65 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	Poliammide 12