

# modulo di manipolazione EHMZ-DGEA-40-TB-KF- -

Codice prodotto: 8004627

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2024. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

| Caratteristica                      | Valore  |
|-------------------------------------|---|
| Diametro efficace pignone attuatore | 38,2 mm   |
| Corsa di lavoro                     | 50 ... 1.000 mm   |
| Dilatazione cinghia dentata         | 0,056 %   |
| Divisione cinghia dentata           | 5 mm  |
| Posizione di montaggio              | Verticale   |
| Costruzione                         | Modulo lineare elettro-meccanico<br>Con cinghia dentata |
| Rilevamento posizione               | Per sensore di finecorsa                                |
| Velocità max.                       | 3 m/s   |
| Precisione di ripetizione           | ±0,05 mm  |
| Durata dell'inserimento             | 100 %   |
| Conformità PWIS                     | VDMA24364-Zona III                                      |
| Temperatura di stoccaggio           | -20 ... 60 °C   |
| Umidità relativa dell'aria          | 0 - 90 %  |
| Grado di protezione                 | IP20  |
| Temperatura ambiente                | 5 ... 45 °C   |
| Forza di spinta Fx max.             | 1.000 N   |
| Costante di avanzamento             | 120 mm/U  |
| Avvertenza sul materiale            | Conforme a RoHS   |