


generatore di vuoto OVTL

Codice prodotto: 8103599

FESTO



Esempio di rappresentazione

Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Diametro nominale, ugello Laval	0,45 ... 0,95 mm
Dimensione modulare	10 ... 15 mm
Esecuzione silenziatore	In apertura
Numero attacchi	2 ... 8 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Caratteristica dell'eiettore	Alta portata di aspirazione Alto vuoto Standard
Grado di filtrazione	40 µm
Azionatore manuale	Monostabile
Funzione integrata	Impulso di espulsione, elettrico Regolatore di portata Sensore di pressione Trasmittitore di pressione Valvola di inserimento, elettrica Filtro Silenziatore aperto
Costruzione	Posizione connessione su entrambi i lati Posizione attacco laterale
Funzione elemento di commutazione	Contatto n.c./n.a., commutabile
Funzione di commutazione	Liberamente programmabile
Funzione valvola	in chiusura
Procedimento di misurazione	Sensore di pressione piezoresistivo Sensore di pressione piezoresistivo con indicatore
Tipo display	LED a 2 cifre
Possibilità di regolazione	IO-Link Teach-In Mediante display e tasti
Pressione d'esercizio per max. portata di aspirazione	3 ... 6 bar
Pressione d'esercizio Mpa	0,2 ... 0,7 MPa
Pressione d'esercizio	2 ... 7 bar 29 ... 101,5 psi
Pressione d'esercizio per max. vuoto	3,8 ... 4,5 bar
Vuoto max.	89 ... 92 %
Pressione d'esercizio nominale	0,4 MPa 4 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	58 psi
Portata di aspirazione max. verso l'atmosfera	4 ... 45 l/min
Tempo di alimentazione con pressione d'esercizio nominale con impulso di espulsione	0,4 ... 2 s
Uscita analogica	0 - 10 V 1 - 5 V
Intervallo tensione d'esercizio CC	21,6 ... 26,4 V

Caratteristica	Valore
Durata dell'inserimento	100 %
Uscita di commutazione	PNP/NPN commutabile
Valori caratteristici bobina	24 V cc: 1 W
Omologazione	c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	0 ... 50 °C
Livello di rumorosità alla pressione d'esercizio nominale	52 ... 68 dB(A)
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	118 ... 890 g
Intervallo tensione d'esercizio CC, sensore	10 ... 30 V
Campo di misurazione pressione	-0,1 ... 0 MPa
Intervallo di misurazione della pressione	-1 ... 0 bar
Campo di misurazione pressione	-14,5 ... 0 psi
Ingresso connessione elettrica, funzione	Impulso di espulsione Generazione di vuoto
Ingresso connessione elettrica, tipo di collegamento	2x connettori
Ingresso connessione elettrica, tecnica di collegamento	Configurazione degli attacchi H
Ingresso connessione elettrica, numero poli/conduttori	2
Connessione elettrica, ingresso, tipo di fissaggio	Chiusura a scatto
Uscita connessione elettrica, funzione	Sensor
Uscita connessione elettrica, tipo di collegamento	Cavo
Uscita connessione elettrica, tecnica di collegamento	Estremità aperta
Uscita connessione elettrica, numero poli/conduttori	3
Caratteristica cavo	Suitable for energy chains
Diametro cavo	2,9 mm
Tolleranza diametro del cavo	± 0,1 mm
Lunghezza cavo	2,5 m
Sezione nominale conduttore	0,14 mm ²
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	Filetto femmina G1/8 per tubo con diametro esterno 6 mm per tubo con diametro esterno 8 mm
Attacco pneumatico 3	Silenziatore aperto per tubo con diametro esterno 4 mm per tubo con diametro esterno 6 mm
Attacco per il vuoto	per tubo con diametro esterno 3 mm per tubo con diametro esterno 4 mm per tubo con diametro esterno 6 mm
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Materiale filettatura	POM
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale ugello di ricezione	POM
Materiale filtro	POM
Materiale del corpo	PA rinforzato
Materiale vite cava	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale rivestimento del cavo	PVC
Materiale vite di regolazione	Acciaio
Materiale silenziatore	PA rinforzato
Materiale viti	Acciaio
Materiale ugello emettitore	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale raccordo	Ottone nichelato