



asse a cinghia dentata ELGC-TB-KF-60-1500

Codice prodotto: 8062783

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro efficace pignone attuatore	24,83 mm
Corsa di lavoro	1.500 mm
Taglia	60
Extra-corsa	0 mm
Dilatazione cinghia dentata	0,124 %
Divisione cinghia dentata	3 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Asse lineare elettromeccanico Con cinghia dentata
Tipo motore	Motore passo-passo Servomotore
Principio di misurazione trasduttore di posizione	Incrementale
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa Per sensori induttivi
Accelerazione max.	15 m/s ²
Velocità max.	1,5 m/s
Precisione di ripetizione	±0,1 mm
Durata dell'inserimento	100 %
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Classificazione RSBP a CD-0033	F1a
Classe cleanroom	ISO Classe 7
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Energia d'impatto nelle posizioni finali	0,25 mJ
Nota per l'energia di impatto nelle posizioni finali	Alla velocità massima di homing di 0,01 m/s
Momento di superficie di secondo grado Iy	441E+03 mm ⁴
Momento di superficie di secondo grado Iz	542E+03 mm ⁴
Max. coppia motrice	1,49 Nm
Forza Fy max.	600 N
Forza Fz max.	1.800 N
Fy per il calcolo della guida per una durata utile di 5000 km o 5 milioni di cicli	3.641 N
Fz per il calcolo della guida per una durata utile di 5000 km o 5 milioni di cicli	3.641 N
Fy con durata di vita teorica di 100 km (considerazione puramente indicativa)	13.400 N
Fz con durata di vita teorica di 100 km (considerazione puramente indicativa)	13.400 N
Resistenza spostamento max. funzionamento a vuoto	15,6 N
Momento Mx max.	29,1 Nm
Momento My max.	31,8 Nm
Momento Mz max.	31,8 Nm
Mx per il calcolo della guida per una durata utile di 5000 km o 5 milioni di cicli	29,1 Nm

Caratteristica	Valore
My per il calcolo della guida per una durata utile di 5000 km o 5 milioni di cicli	31,8 Nm
Mz per il calcolo della guida per una durata utile di 5000 km o 5 milioni di cicli	31,8 Nm
Mx con durata di vita teorica di 100 km (considerazione puramente indicativa)	107 Nm
My con durata di vita teorica di 100 km (considerazione puramente indicativa)	117 Nm
Mz con durata di vita teorica di 100 km (considerazione puramente indicativa)	117 Nm
Distanza tra piano del carrello e il baricentro della guida	54,6 mm
Forza di spinta Fx max.	120 N
Coppia di azionamento a vuoto	0,194 Nm
Momento di inerzia torsionale It	29,8E+03 mm ⁴
Momento di inerzia di massa JH per metro di corsa	0,0851 kgcm ²
Momento di inerzia di massa JL per kg di carico utile	1,5411 kgcm ²
Momento d'inerzia di massa JO	0,8804 kgcm ²
Costante di avanzamento	78 mm/U
Intervallo di manutenzione	Lubrificazione permanente
Massa movimentata	482 g
Massa movimentata a corsa 0 mm	482 g
Peso slitta	139 g
Peso	8.153 g
Peso a corsa 0 mm	1.775 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	43 g
Flessione dinamica (carico in movimento)	0,05% della lunghezza dell'asse, massimo 0,5 mm
Flessione statica (carico fermo)	0,1% della lunghezza dell'asse
Codice interfaccia, attuatore	T42
Materiale testata posteriore	Alluminio pressofuso verniciato
Materiale profilo	Lega di alluminio anodizzato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale nastro di copertura	Nastro in acciaio inossidabile
Materiale testata di azionamento	Alluminio pressofuso verniciato
Materiale guida slitta	Acciaio temprato
Materiale profilo guida	Acciaio temprato
Materiale pulegge	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale slitta	Alluminio pressofuso
Materiale cinghia dentata	Policloroprene con fibra di vetro