


# Freno di arresto DACS-40-A-R3-S

Codice prodotto: 8072777

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo di bloccaggio con direzione di azione	Su entrambi i lati Bloccaggio a molla, sblocco ad aria compressa
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Funzione di sicurezza	Mantenere e arrestare un movimento
Performance Level (PL)	Arrestare, mantenere bloccare movimento / categoria 1 Performance Level c
Pressione d'esercizio Mpa	0,38 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	3,8 ... 8 bar 55,1 ... 116 psi
Pressione di prova max ammessa	8 bar
Pressione di sbloccaggio min.	3,8 bar
Materiale rotondo da bloccare	40 mm
Omologazione	TÜV
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva macchine CE
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per le macchine
Certificato ente preposto	TÜV CA 697
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza statica di tenuta	17.000 N
Peso	34.500 g
Fissaggio	Con filetto femmina Con accessori
Attacco di sbloccaggio, unità di bloccaggio	G3/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Materiale molla	Acciaio fortemente legato
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale ganasce di bloccaggio	Acciaio per utensili
Materiale pistone	Acciaio