

kit di adattatori EHAM-MA-L9-160-L9-120-S

Codice prodotto: 8128231

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|----------------------------------|
| Taglia | 160 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Costruzione | Versione corta |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - nessuno stress da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Peso | 2.136 g |
| Fissaggio | Con foro passante e vite |
| Codice interfaccia, base | L9-160 |
| Codice interfaccia, composizione | L9-120 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale piastra d'adattamento | Alluminio anodizzato |
| Materiale viti | Acciaio nichelato |
| Materiale elementi di centratura | Acciaio fortemente legato |