

kit di collegamento DADG-AK-G8-8-50

Codice prodotto: 8152364

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	8
Corsa	50 mm
Pressione d'esercizio Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	1,2 Nm
Tolleranza coppia di serraggio	± 10 %
Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 1	0,7 Nm
Peso	9,9 g
Attacco pneumatico	M5
Materiale adattatore	Resina epossidica
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale viti	Acciaio, rivestito