


# unità di gestione e visualizzazione CDPX-X-E1-W-7

Codice prodotto: 8155216

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	187 mm
Profondità di montaggio	47 mm
Altezza	147 mm
Lunghezza	55 mm
Spessore max. pannello frontale	8 mm
Clock in tempo reale	Sì
Protocolli PLC supportati	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Deviazione orologio in tempo reale	< 100 ppm a 25°C
Numero colori	16 M
Display	Con retroilluminazione
Tipo display	Colore TFT
Caratteristiche display	Touchscreen
Dimensione visualizzazione	7"
Batteria di back-up	Batteria Li, ricaricabile
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 32 V
Risoluzione display	800 x 480 pixel
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	0,7 A
Omologazione	c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP20 IP66
Nota sul tipo di protezione	IP20 lato posteriore IP66 lato anteriore
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Nota sulla temperatura ambiente	per montaggio verticale
Peso	1.300 g
Interfaccia PLC	RS485
Interfaccia USB	Sì
Funzioni supplementari	Slot per scheda SD
Interfaccia Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Fissaggio	Montaggio a pannello
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Software di programmazione	Designer Studio
Dati UC	1 GB RAM